



**Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom, Neodim, Ø: 88mm**



**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085938 88
GTIN	4069515000062
Razred artikla	08Q

**Opis**

**Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
- Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
- Magnetno jedro iz neodima.

**Uporaba:**

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

**Napotek:**

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

**Tehnični opis**

Navoj	M8
Višina z navojem	17 mm
Nazivna sila držanja	420 N
Površina materiala	gumirano
Višina	8,5 mm
Ø	88 mm

## Podatkovni list

Puša z navojem	da
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet