



## Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom, Neodim, Ø: 43mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 085938 43     |
| GTIN                  | 4069515000116 |
| Razred artikla        | 08Q           |

### Opis

#### Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
- Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
- Magnetno jedro iz neodima.

#### Uporaba:

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

#### Napotek:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

### Tehnični opis

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ø                  | 43 mm    |
| Puša z navojem     | da       |
| Površina materiala | gumirano |
| Višina             | 6 mm     |
| Navoj              | M4       |
| Višina z navojem   | 10,5 mm  |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Nazivna sila držanja      | 85 N                       |
| Material magnetnega jedra | Neodim                     |
| Vrsta izdelka             | Ploščati prijemalni magnet |

**Ustreznih izdelkov**

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/085938-43>