

Garant
CN.G 120404, Zvrst: HB7215


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250156 HB7215
GTIN	4045197661043
Razred artikla	21G

Opis

CN.G 120404 HB7215 Zvrst: HB7215

Lomilec odrezkov: GM

Toleranca: M

 Globina reza a_p : 1 - 5 mm

 Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v

 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 180 - 300 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	K
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 300 m/min
Globina reza a_p	1 - 5 mm
Lomilec odrezkov	GM

Zvrst	HB7215
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje