



LED naglavna svetilka, Tip: H7R.2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081486 H7R.2
GTIN	4029113729802
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Kakovostne in zmogljive industrijske LED naglavne svetilke. **Močna svetloba**, možnost fokusiranja in brezstopenjske zatemnitve. Več načinov osvetlitve.

Za vnovično polnjenje. Z Li-ionskim akumulatorjem in USB-polnilnikom akumulatorjev.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Tehnični opis

Dobava s torbico za pas	ne
Dolžina osvetlitve	50 - 160 m
Napetost akumulatorja	3,7 V
Čas obratovanja	4 - 30 h
Advanced Focus System (AFS)	da
Svetlobni tok	20 - 300 lm
Masa	165 g
Oznaka proizvajalca	H7R.2
Napajanje	Omrežno napajanje

Smart Light Technology (SLT)	da
Kapaciteta akumulatorja	1,4 Ah
Ø glave	35 mm
Rapid Focus	da
Vrsta IP-zaščite	IP X6
Cona ATEX	brez
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Zatemnilna osvetlitev	da
Vrsta izdelka	Naglavne svetilke