

Garant GRIDLINE

**ESD-pedal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov 50 kg, 26×24G,
Predal s prednjo višino: 50mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	972456 50
GTIN	4069515000246
Razred artikla	9GK

Opis

Izvedba:

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 50 kg.

Z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Obseg dobave:

Pedal, kompletno s po 1 parom vodil.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašno barvano**.

Tehnični opis

Nosilnost predalov/polic	50 kg
Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna globina	600 mm
Uporabna globina v G	24
Z zaporo proti izvlečenju predalov	da
Uporabna širina v G	26
Uporabna višina	25 mm
Področje uporabe	Omara za orodje

Podatkovni list

Prednja višina	50 mm
Masa	11 kg
Uporabna širina	650 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×24G
Vrsta izdelka	Predal