

Garant GRIDLINE

ESD-predal, 36×24G, Predal s prednjo višino: 50mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972474 50
GTIN	4069515000307
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 50 kg.

Obseg dobave:

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

Lakiranje:

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD prašno barvano**.

Tehnični opis

Uporabna širina v G	36
Nosilnost predalov/polic	50 kg
Področje uporabe	Omara za orodje
Uporabna globina v G	24
Prednja višina	50 mm
Uporabna globina	600 mm
Uporabna širina	900 mm
Uporabna površina predalov v G	36×24
Uporabna višina	25 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne

Podatkovni list

Masa	14 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×24G
Vrsta izdelka	Predal