

Garant GRIDLINE

## ESD-predal, 36×24G, Predal s prednjo višino: 200mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 972474 200    |
| GTIN                  | 4069515000352 |
| Razred artikla        | 9GK           |

### Opis

#### Izvedba:

**V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 50 kg.

#### Obseg dobave:

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

#### Lakiranje:

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD prašno barvano**.

### Tehnični opis

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Nosilnost predalov/polic           | 50 kg           |
| Masa                               | 22 kg           |
| Z zaporo proti izvlečenju predalov | ne              |
| Področje uporabe                   | Omara za orodje |
| Prednja višina                     | 200 mm          |
| Uporabna višina                    | 175 mm          |
| Uporabna širina v G                | 36              |
| Uporabna širina                    | 900 mm          |
| Uporabna globina v G               | 24              |

## Podatkovni list

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Uporabna površina predalov v G                           | 36×24   |
| Uporabna globina                                         | 600 mm  |
| Izvlek predala (delno/v celoti)                          | 100 %   |
| elektrostatična lastnost                                 | EGB/ESD |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 36×24G  |
| Vrsta izdelka                                            | Predal  |