

**Rezalna obračalna ploščica BDMT 070308 ER-JS, za kotne rezkarje, PR1835****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227153 INOX
GTIN	4960664026180
Razred artikla	25A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$. Za natančne kote 90° izberite $a_p = 4$ mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,05–0,08 mm
Zvrst	PR1835
Tip	INOX
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 070308 ER-JS
Zvrst	PR1835
Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		