



Držalo KOMET Reamax® TS Cilindrično držalo, kratko, za Ø povrtalne glave D: 35-41,99mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239880 35-41,99
GTIN	4047109280144
Razred artikla	27E

Opis

Primerno za :

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Obseg dobave:

Držalo vklj. s pritezni čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje.

Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

z notranjim hlajenjem: da

Prevesna dolžina A: 120 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 176 mm

Dolžina držala L_s : 56 mm

Ø držala D_s h6: 25 mm

Pritezni čep art. 239900: 5

Viličasti ključ art. 239901: SW10

Tehnični opis

Pritezni čep art. 239900	5
Dolžina držala L_s	56 mm
Ključ za upravljanje art. 239902	SW3 (6Nm)
Prevesna dolžina A	120 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	176 mm
Viličasti ključ art. 239901	SW10
za Ø povrtalne glave D	35 - 41,99 mm

Ø držala D _s h6	25 mm
Izvedba držala	kratko
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Povrtalo

Pribor

Pritezni čep Tip 5	239900 5
Ključ za pritezne čepe Pogon SW10	239901 SW10