



Svetilka za delovni prostor Planonlight LED, Poraba moči: 66W



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081350 66
GTIN	2050001688941
Razred artikla	04E

Opis

Izvedba:

Revolucionarna svetilka za delovni prostor z najnovejšo LED tehnologijo. Skoraj **dvojna jakost svetlobe** v primerjavi z obstoječimi sistemi osvetlitve pri **največji ostrini kontur in kontrasta**.

Zaradi **minimalne višine 28 mm** svetilka PLANONLIGHT LED ne potrebuje veliko prostora in jo je možno uporabiti v skoraj vsakem delovnem prostoru.

- **Najvišja osvetlitev preko celotne površine.**
- **Ekstremna jakost svetlobe s kakovostjo dnevne svetlobe, kljub temu pa brez bleščanja in migetanja in brez stroboskopskih učinkov.**
- **Brezstopenjska zatemnitev (transformator ni v obsegu dobave).**
- **Potopno tesna (IP68) tudi proti agresivnim emulzijam (IP69K).**
- **Najenostavnejše čiščenje – gladka površina in nizka temperatura površine (največ 10 °C nad temperaturo okolice).**
- **Popolnoma brez vzdrževanja.**
- **Certifikat skladnosti z UL-standardi – za uporabo povsod po svetu.**
- **Enostavno naknadno opremljanje zaradi lastne montaže.**
- **Priključek neposredno prek strojnega vtiča M12 ali priloženega priključnega kabla**

Funkcija:

IP69K: Obstajajo zaščita pred vdorom vode pod pritiskom (vodotesnost pod pritiskom), zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Napotek:**Obratovalna napetost 24 V DC – neposredna priključitev na omrežno napetost (230 V/50 Hz) uniči svetilko!**

Priključitev na omrežno napetost prek transformatorja art. 081375.

Tehnični opis

Sijalke	LED modul
Svetlobni tok	6000 lm
Fiksen kot svetlobnega žarka	120 stopinj
Masa	5200 g
Poraba moči	66 W
Temperaturno območje	-20 - 55 °C
Celotna višina	28 mm
Nazivna napetost	230 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Barvna temperatura	6500 K
Cona ATEX	brez
Celotna dolžina	771 mm
Celotna širina	171 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 69K
Oznaka proizvajalca	10294
Vrsta izdelka	Strojne svetilke

Pribor

Transformator 230 V/24 V 100 W, za zatemnitev	081376
Transformator za PLANONLIGHT LED 24 V/100 W	081375
Držalo za PLANONLIGHT LED s krogelnim zglobom	081380