



Držalo KOMET Reamax® TS DAH® Zero Cilindrično držalo, kratko, za Ø povrtalne glave D: 18-19,99mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239930 18-19,99
GTIN	
Razred artikla	27E

Opis

Izvedba:

Držalo je prednapeto in nastavljeno na krožni tek < 0,005 mm. Za natančnosti krožnega teka < 3 µm, daljšo življenjsko dobo orodja in višjo procesno varnost.

Primerno za:

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Obseg dobave:

Držalo vklj. s pritezni čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje. Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

Tehnični opis

Dolžina držala L _s	50 mm
Ključ za upravljanje art. 239902	8IP (1,5Nm)
Celotna dolžina L _{celotna}	145 mm
Pritezni čep art. 239900	1
Viličasti ključ art. 239901	SW5
za Ø povrtalne glave D	18 - 19,99 mm
Prevesna dolžina A	80 mm
Ø držala D _s h6	20 mm
Izvedba držala	kratko
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Povrtalo

Pribor

Pritezni čep Tip 1

239900 1

Ključ za pritezne čepe Pogon SW5

239901 SW5