

 KOMET

Držalo KOMET Reamax® TS Cilindrično držalo, dolgo, za Ø povrtalne glave D: 22-26,99mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239890 22-26,99
GTIN	
Razred artikla	27E

Opis
Primerno za:

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Obseg dobave:

Držalo vklj. s pritezni čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje. Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

Tehnični opis

Dolžina držala L _s	50 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	210 mm
Viličasti ključ art. 239901	SW6
za Ø povrtalne glave D	22 - 26,99 mm
Ključ za upravljanje art. 239902	SW3 (4Nm)
Pritezni čep art. 239900	3
Prevesna dolžina A	160 mm
Ø držala D _s h6	20 mm
Izvedba držala	dolgo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Povrtalo

Pribor

Pritezni čep Tip 3	239900 3
Ključ za pritezne čepe Pogon SW6	239901 SW6