

 KOMET

Držalo KOMET Reamax® TS DAH® Zero Cilindrično držalo, kratko, za Ø povrtalne glave D: 27-34,99mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239930 27-34,99
GTIN	
Razred artikla	27E

Opis
Izvedba:

Držalo je prednapeto in nastavljeno na krožni tek < 0,005 mm. Za natančnosti krožnega teka < 3 µm, daljšo življenjsko dobo orodja in višjo procesno varnost.

Primerno za:

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Obseg dobave:

Držalo vklj. s pritezni čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje. Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

Tehnični opis

Viličasti ključ art. 239901	SW8
za Ø povrtalne glave D	27 - 34,99 mm
Prevesna dolžina A	120 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	176 mm
Ključ za upravljanje art. 239902	SW3 (5Nm)
Dolžina držala L _s	56 mm
Pritezni čep art. 239900	4
Ø držala D _s h6	25 mm
Izvedba držala	kratko
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Povrtalo

Pribor

Pritezni čep Tip 4

239900 4

Ključ za pritezne čepe Pogon SW8

239901 SW8