



Držalo KOMET Reamax® TS Cilindrično držalo, dolgo, za Ø povrtalne glave D: 27-34,99mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239890 27-34,99
GTIN	4047109280137
Razred artikla	27E

Opis

Primerno za :

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Obseg dobave:

Držalo vklj. s pritezni čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje.

Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

z notranjim hlajenjem: da

Prevesna dolžina A: 180 mm

Celotna dolžina $L_{celotna}$: 236 mm

Dolžina držala L_s : 56 mm

Ø držala D_s h6: 25 mm

Pritezni čep art. 239900: 4

Viličasti ključ art. 239901: SW8

Tehnični opis

Prevesna dolžina A	180 mm
Pritezni čep art. 239900	4
Ključ za upravljanje art. 239902	SW3 (5Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	236 mm
Viličasti ključ art. 239901	SW8
Dolžina držala L_s	56 mm
za Ø povrtalne glave D	27 - 34,99 mm
Ø držala D_s h6	25 mm

Izvedba držala	dolgo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Povrtalo

Pribor

Ključ za pritezne čepe Pogon SW8	239901 SW8
Pritezni čep Tip 4	239900 4