



## Držalo KOMET Reamax® TS DAH® Zero Cilindrično držalo, kratko, za Ø povrtalne glave D: 35-41,99mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239930 35-41,99
GTIN	
Razred artikla	27E

### Opis

#### Izvedba:

Držalo je prednapeto in nastavljeno na krožni tek < 0,005 mm. Za natančnosti krožnega teka < 3 µm, daljšo življenjsko dobo orodja in višjo procesno varnost.

#### Primerno za:

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Obseg dobave:

Držalo vklj. s pritezni čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje. Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

### Tehnični opis

Dolžina držala $L_s$	56 mm
za Ø povrtalne glave D	35 - 41,99 mm
Viličasti ključ art. 239901	SW10
Celotna dolžina $L_{celotna}$	176 mm
Ključ za upravljanje art. 239902	SW3 (6Nm)
Pritezni čep art. 239900	5
Prevesna dolžina A	120 mm
Ø držala $D_s$ h6	25 mm
Izvedba držala	kratko
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Povrtalo

---

**Pribor**

Pritezni čep Tip 5

239900 5

Ključ za pritezne čepe Pogon SW10

239901 SW10