



Držalo KOMET Reamax® TS Cilindrično držalo, kratko, za Ø povrtalne glave D: 18-19,99mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239880 18-19,99
GTIN	4047109229310
Razred artikla	27E

Opis

Primerno za :

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Obseg dobave:

Držalo vklj. s pritezni čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje.

Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

z notranjim hlajenjem: da

Prevesna dolžina A: 80 mm

Celotna dolžina $L_{celotna}$: 130 mm

Dolžina držala L_s : 50 mm

Ø držala D_s h6: 20 mm

Pritezni čep art. 239900: 1

Viličasti ključ art. 239901: SW5

Tehnični opis

Ključ za upravljanje art. 239902	8IP (1,5Nm)
Prevesna dolžina A	80 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	130 mm
za Ø povrtalne glave D	18 - 19,99 mm
Pritezni čep art. 239900	1
Dolžina držala L_s	50 mm
Viličasti ključ art. 239901	SW5

Ø držala D _s h6	20 mm
Izvedba držala	kratko
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Povrtalo

Pribor

Pritezni čep Tip 1	239900 1
Ključ za pritezne čepe Pogon SW5	239901 SW5