



## Držalo KOMET Reamax® TS Cilindrično držalo, kratko, za Ø povrtalne glave D: 20-21,99mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239880 20-21,99
GTIN	4047109229327
Razred artikla	27E

### Opis

#### Primerno za :

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Obseg dobave:

Držalo vklj. s pritezni čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje.

Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

z notranjim hlajenjem: da

Prevesna dolžina A: 80 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 130 mm

Dolžina držala  $L_s$ : 50 mm

Ø držala  $D_s$  h6: 20 mm

Pritezni čep art. 239900: 2

Viličasti ključ art. 239901: SW5

### Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	130 mm
Ključ za upravljanje art. 239902	SW2,5 (2,5Nm)
Pritezni čep art. 239900	2
za Ø povrtalne glave D	20 - 21,99 mm
Prevesna dolžina A	80 mm
Viličasti ključ art. 239901	SW5
Dolžina držala $L_s$	50 mm

Ø držala D <sub>s</sub> h6	20 mm
Izvedba držala	kratko
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Povrtalo

---

## Pribor

Pritezni čep Tip 2	239900 2
Ključ za pritezne čepe Pogon SW5	239901 SW5