

 KOMET

Držalo KOMET Reamax® TS Cilindrično držalo, dolgo, za Ø povrtalne glave D: 42-51,99mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239890 42-51,99
GTIN	
Razred artikla	27E

Opis
Primerno za:

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Obseg dobave:

Držalo vklj. s pritezni čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje. Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

Tehnični opis

Pritezni čep art. 239900	5
Prevesna dolžina A	220 mm
Ključ za upravljanje art. 239902	SW4 (10Nm)
Viličasti ključ art. 239901	SW10
za Ø povrtalne glave D	42 - 51,99 mm
Dolžina držala L _s	60 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	280 mm
Ø držala D _s h6	32 mm
Izvedba držala	dolgo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Povrtalo

Pribor

Ključ za pritezne čepe Pogon SW10	239901 SW10
Pritezni čep Tip 5	239900 5