

**Delovni jopič Quality Dress, svetlo siva, Konfekcijska velikost DE: 44****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	091112 44
GTIN	4014382978426
Razred artikla	09S

Opis**Izvedba:**

Delovna oblačila **Quality Dress** iz 100-odstotne bombažne tkanine. Bombaž je posebej odporen proti kemičnim in mehanskim vplivom ter vročini. Naravni proizvod bombaž zagotavlja prijetno udobnost nošenja zaradi lastnosti regulacije telesne temperature in velike vpojnosti.

Delovni jopič do pasu z žepom za mobilni telefon.

- **Manšete z gumbom.**
- **Dva prsna žepa s samopritrdilnim poklopcem.**

Opis:

- **Notranji prsni žep.**
- **Zaščiteni gumbi.**
- **Dva ojačana stranska žepa.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi.

Delovni jopič v modri barvi najdete pod art. **091111**.

Sestava tkanine: 100% bombaž

Gramatura materiala/gostota tkanine: 285 g/m²

Standard za oblačila: UV-standard 801

Pranje: 60 °C, pisano perilo

Tehnični opis

Število notranjih prsnih žepov	1
Število prsnih žepov s samopritrdilnim poklopцем	2
Velikost FR	38
Skrita zadrga	da
Zaključek rokavov	Manšete na rokavih z gumbom
Univerzalna velikost	S
Število stranskih žepov	2
Zaključek pasu	Brez gumijastega traku v pasu
Oznaka proizvajalca	Quality Dress
Stranski žepi	ojačano
Položaj žepa za mobilni telefon	desne
Zapiranje jopiča	Zapiranje z gumbi
Konfekcijska velikost DE	44
Angleška velikost	28R
Ameriška velikost	30/30
Velikost IT	38
Serija	QUALITY DRESS
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Velikost ES	38
Velikost NL	44
Spol	moški
Sestava tkanine	100% bombaž
Gramatura materiala/gostota tkanine	285 g/m ²
Standard za oblačila	UV-standard 801
Pranje	60 °C, pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Čiščenje s perkloretilenom

Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	zmerno vroče, do največ 150 °C
Barva	svetlo siva
Vrsta izdelka	Delovni jopič