


**CNMG 120408, Zvrst: CA4515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250212 CA4515
GTIN	4960664599974
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120408 CA4515 Zvrst: CA4515  
Lomilec odrezkov: STD  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 7 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,7 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 110 - 360 m/min

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 7 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 360 m/min
Glavna uporaba	K
Lomilec odrezkov	STD
Radij rezila	0,8 mm

Zvrst	CA4515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje