


**CNMG 120412, Zvrst: CA4515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250214 CA4515
GTIN	4960664599981
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120412 CA4515 Zvrst: CA4515
Lomilec odrezkov: STD
Globina reza a_p : 0,5 - 7 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 110 - 360 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 360 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 7 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	STD
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	K

Zvrst	CA4515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje