

**CNMG 120404, Zvrst: SW05****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250210 SW05
GTIN	4960664629572
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120404 SW05 Zvrst: SW05

Lomilec odrezkov: MU

Globina reza a_p : 0,5 - 3 mmPodajanje f : 0,1 - 0,35 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 140 m/min**Tehnični opis**

Glavna uporaba	Ti
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	MU
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min

Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje