


**CNMG 120416, Zvrst: CA510**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250216 CA510
GTIN	4960664696925
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120416 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 450 m/min

**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,15 - 0,35 mm/v
Radij rezila	1,6 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	1 - 3,5 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	PS
Zvrst	CA510

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje