


CNMG 120408, Zvrst: SP0819

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250184 SP0819
GTIN	2050001938176
Razred artikla	28A

Tehnični opis

Glavna uporaba	S
Lomilec odrezkov	4E
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	150 - 320 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Dodatna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 120 m/min
Globina reza a_p	1 - 5,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,55 mm/v
Zvrst	SP0819
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje