


CNMG 120416, Zvrst: CA6525

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250216 CA6525
GTIN	4960664471379
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120416 CA6525 Zvrst: CA6525

Lomilec odrezkov: MS

Globina reza a_p : 0,7 - 4 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Globina reza a_p	0,7 - 4 mm
Radij rezila	1,6 mm
Lomilec odrezkov	MS

Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje