


**CNMG 120416, Zvrst: CA4515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250216 CA4515
GTIN	
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,5 - 7 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	STD
Podajanje $f$	0,05 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 360 m/min
Radij rezila	1,6 mm
Glavna uporaba	K
Zvrst	CA4515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje