

**CNMG 120412, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250214 CA510 |
| GTIN | 4960664696918 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

CNMG 120412 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza a_p : 1 - 3,5 mmPodajanje f : 0,15 - 0,35 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 450 m/min**Tehnični opis**

| | |
|---|------------------|
| Podajanje f | 0,15 - 0,35 mm/v |
| Lomilec odrezkov | PS |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Globina reza a_p | 1 - 3,5 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 80 - 450 m/min |
| Glavna uporaba | P |
| Radij rezila | 1,2 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zvrst | CA510 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120412 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |