



LED-akumulatorski reflektorji, Poraba moči: 20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081208 20
GTIN	4069515011235
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Robustni LED-reflektor z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.

- **Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.**
- **Visoka svetilnost, nizka poraba energije.**
- **Primerna za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

Delovna svetilka s **svetlečimi diodami COB**, z mlečnim steklom za homogeno in prijetno osvetlitev.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev.

Tehnični opis

Celotna dolžina	196 mm
Celotna višina	226 mm
Celotna širina	68 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok	1100 - 2200 lm

Podatkovni list

Napajanje	Omrežno napajanje
Sijalke	LED-svetilka
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Poraba moči	20 W
Vrsta izdelka	Reflektorji