

**CNMG 120408, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250212 CA510
GTIN	4960664696901
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120408 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 450 m/min

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	PS
Podajanje $f$	0,15 - 0,35 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	1 - 3,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Radij rezila	0,8 mm

Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje