


CNMG 120404 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250250 HBX020
GTIN	4045197661487
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120404 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Posnetje roba rezalnih robov: ...

Globina reza a_p : 1 - 6,5 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 300 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	1 - 6,5 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Posnetje roba rezalnih robov	...

Lomilec odrezkov	PM
Zvrst	HBX020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco-QT/eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje QuickTurn
Serijska	Rezalna glava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna