


**CNMG 120404, Zvrst: CA6525**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250210 CA6525
GTIN	4960664471348
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120404 CA6525 Zvrst: CA6525

Lomilec odrezkov: MS

Globina reza  $a_p$ : 0,7 - 4 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_p$	0,7 - 4 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,35 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	MS
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min

Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje