

Garant**Jeklen nož za notranje struženje A... SSSCL 75°, za rezalne obračalne ploščice SC., levo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260723 16/09
GTIN	4069515004503
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	48 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja D_{min}	20 mm
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Standard	DIN 8024
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Srednji premik L_3	11,5 mm
$\varnothing$ držala D_s	16 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SSSCR/L09
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do	3×D
Oblika držala	Jeklo
Notranje hlajenje	da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/260723-16/09>