


CNMG 120412, Zvrst: CA6525

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250214 CA6525
GTIN	4960664471362
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120412 CA6525 Zvrst: CA6525

Lomilec odrezkov: MS

Globina reza a_p : 0,7 - 4 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Globina reza a_p	0,7 - 4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	MS
Radij rezila	1,2 mm

Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje