


CNMG 120408, Zvrst: CA6525

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250212 CA6525
GTIN	4960664471355
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 CA6525 Zvrst: CA6525

Lomilec odrezkov: MS

Globina reza a_p : 0,7 - 4 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Globina reza a_p	0,7 - 4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MS
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Radij rezila	0,8 mm

Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje