

Garant**Rezalna obračalna ploščica XDLW 09T308 SR, za HPC-rezkarje Feedking, HB7525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212953 ST1400
GTIN	4069515004916
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ maks}}$ **Tehnični opis**

Tip	ST1400
Radij rezila	0,8 mm
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	1,99 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLW 09T308 SR
Zvrst	HB4025
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,15 mm
Podajanje f_z na zob	0,79 mm

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	160 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		