

Garant**Rezalna obračalna ploščica XDPW 070308 SR, za HPC-rezkarje Feedking, KU7710****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212940 GGG
GTIN	4069515004930
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ maks}}$ **Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	XDPW 070308 SR
Radij rezila	0,8 mm
Tip	GGG
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	1,58 mm
Zvrst	HB4225
Rezalni material	Keramika
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,85 mm
Podajanje f_z na zob	0,65 mm

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	165 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	pogojno primerno		