



Orodje za rebričenje Univerzalno vzdolžno struženje, Velikost držala: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290089 10
GTIN	
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Tehnični opis

za ugrez rebrastega kolesca $\varnothing d_3$	11 mm
za širino rebrastega kolesca b	6 mm
Delovno območje	3 - 40 mm
za $\varnothing$ izvrtine rebrastega kolesca d_2	6 mm
za $\varnothing$ rebrastega kolesca d_1	15 mm
Podložka	299927 1
Zatič s prstanom	299925 1
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RAA 2×AA
Vrsta izdelka	Orodje za rebričenje