



Orodja za rebričenje z odrezovanjem Univerzalno vzdolžno struženje, Velikost držala: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290197 16
GTIN	
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Tekalna puša iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Hitro nastavljanje orodja s pomočjo nastavitvenega vretena.

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tehnični opis

za širino rebrastega kolesca b	3 mm
Delovno območje	0 - 15 mm
za Ø rebrastega kolesca d ₁	10 mm
za Ø izvrtine rebrastega kolesca d ₂	6 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak	299920 10
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RAA 1×BR30°
za rebrast profil	RBL30° 1×AA
za rebrast profil	RAA 1×BL30°
za rebrast profil	RBR45° 1×BL15°
za rebrast profil	RBR30° 1×AA

Podatkovni list

za rebrast profil

RBL45° 1×BR15°

Vrsta izdelka

Orodje za rebričenje