



Kolesce za rebričenje PM, BR 30°, Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob: 10X3/0,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290281 10X3/0,5
GTIN	4030741266034
Razred artikla	29I

Opis

Izvedba:

Odporna proti obrabi, izvedba iz prašno metalurškega jekla (PM).

Napotek:

- **Velikost 21,5 × 5 × 8 je primerna za orodja Quick.**
- **Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.**

Tehnični opis

Ø izvrtine rebrastega kolesca d ₂	6 mm
Izvedba nastavka za rebričenje	BR 30°
za standard	DIN 82
Rezalni material	PM
Vrsta izdelka	Rebrasto kolesce

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	160 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	110 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	35 m/min	M
CuZn	primerno	120 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		