



ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 25, Nazivni Ø vpenjanja d: 9mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308947 9
GTIN	4054631126086
Razred artikla	39Y

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.

Zaščita pred korozijo: Vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Kovinsko tesnjenje.

Opis:

Tlak hladilnega sredstva: Mogoče uporabiti do 120 barov.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Napotek:

S **tesnilom** za notranje hlajenje, primerno le za vpenjanje nazivne mere. **Podobno** ISO 15488-A.

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 25
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Tip	429 E
Zunanji Ø D	25,7 mm

Podatkovni list

Celotna dolžina L	34 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna stročnica