



## ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 6mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308987 6      |
| GTIN                  | 4054631125935 |
| Razred artikla        | 39Y           |

### Opis

#### Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.

**Zaščita pred korozijo:** Vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Kovinsko tesnjenje.

#### Opis:

Tlak hladilnega sredstva: Mogoče uporabiti do 120 barov.

#### Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

#### Napotek:

S **tesnilom** za notranje hlajenje, primerno le za vpenjanje nazivne mere. **Podobno** ISO 15488-A.

### Tehnični opis

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Trn za rezkarje          | ER 32                |
| Standard                 | ISO 15488-B          |
| Natančnost krožnega teka | $\leq 5 \mu\text{m}$ |

## Podatkovni list

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tip               | 469 E               |
| Zunanji Ø D       | 32,7 mm             |
| Celotna dolžina L | 40 mm               |
| Vrsta izdelka     | Vpenjalna stročnica |