



ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 40, Nazivni Ø vpenjanja d: 12mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308993 12 |
| GTIN | 4054631126482 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.

Zaščita pred korozijo: Vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Kovinsko tesnjenje.

Opis:

Tlak hladilnega sredstva: Mogoče uporabiti do 120 barov.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Napotek:

S **tesnilom** za notranje hlajenje, primerno le za vpenjanje nazivne mere. **Podobno** ISO 15488-A.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-------------|
| Trn za rezkarje | ER 40 |
| Standard | ISO 15488-B |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm |
| Tip | 471 E |
| Zunanji Ø D | 40,7 mm |

Podatkovni list

| | |
|-------------------|---------------------|
| Celotna dolžina L | 46 mm |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna stročnica |