



## Obračalna rezalna ploščica za obdelavo radijev 12° HSS-Co5, H7, Radij: R12mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	240030 R12
GTIN	2050001099471
Razred artikla	29W

### Opis

#### Izvedba:

Brušeno z vseh strani in s po 4 enakimi radiji. Rezila imajo brušeno prosto ploskev in vodilne lomilce odrezkov, kar zagotavlja učinkovito odrezovanje po celem radiju.

**Cepilni kot 12°** je primeren za univerzalno uporabo.

#### Uporaba:

Za struženje konveksnih radijev na zunanjih premerih ali v izvrtinah.

### Tehnični opis

Radij R <sub>1</sub>	R12
Rezalni material	HSS Co 5
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje