

**Nož za grobo struženje KOMET® oblika g, Tip: B06L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	240074 B06L
GTIN	4047109017832
Razred artikla	24H

**Opis****Izvedba:**

Mikroskopsko preverjen, natančen profil rezila. Cenovno ugodno zaradi možnosti večkratnega naknadnega ostrenja na cepilni ploskvi.

Velikosti z dodatno oznako **L = podaljšano držalo**.

**Rezalni material:**

**HSS/Co10** – za materiale, ki jih je težko obdelovati.

**Napotek:**

**Za primerno držalo za notranje struženje glejte art. 240070 in art. 240072.**

Rezalni material: HSS Co 10

Globina vrtanja: 90 mm

za izvrtine od Ø: 14 mm

Celotna dolžina: 125 mm

Ø držala: 10 mm

**Tehnični opis**

za izvrtine od Ø	14 mm
Tip	B06L
Celotna dolžina	125 mm
Globina vrtanja	90 mm
Ø držala	10 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

