



## Nosilec M-Drill, Držalo: MK2



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 080750 MK2    |
| GTIN                  | 4069515008570 |
| Razred artikla        | BAW           |

### Opis

#### Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torno toploto v zelo kratkem času.

Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.

Vpenjalne stročnice M-Drill so opremljene z aluminijastim hladilnim obročem z izvrtinami za učinkovito odvajanje toplote, ki nastane med tornim vrtanjem. Posledično se v vreteno stroja ne vnaša toplota.

Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

#### Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.

ER-vpenjalni ključ art. 309680 25.

HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.

### Tehnični opis

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Previsna dolžina A | 76 mm     |
| Zunanji Ø D        | 42 mm     |
| Vpenjalna širina   | 1 - 16 mm |

## Podatkovni list

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Vpenjalni ključ za stružne glave ER | 25                           |
| za ER-vpenjalne stročnice           | 25                           |
| Nadomestna ER-vpenjalna matica      | 25                           |
| Vrsta izdelka                       | Glava za vpenjalne stročnice |