



Standardni svedri za torni vrtanje (z robom) Uni, Navoj: M4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080751 M4
GTIN	4069515008617
Razred artikla	BAW

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torni toploto v zelo kratkem času.

Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.

Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Standardni svedri za torni vrtanje (z robom).

Uporaba:

Primerno za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, baker, medenino.

Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.

ER-vpenjalni ključ št. 309680.

HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.

Tehnični opis

Priporočena pogonska moč	0,8 kW
Priporočeno število vrtljajev	2700 min ⁻¹
Debelina materiala	0,7 - 2,5 mm

Podatkovni list

Ø držala	6 mm
Ø osnovne izvrtine	3,7 mm
Vrsta izdelka	Svedri za tornu vrtanje