

**Nož za kotno struženje KOMET® oblika f, Tip: B04L****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 240078 B04L |
| GTIN | 4047109017535 |
| Razred artikla | 24H |

Opis**Izvedba:**

Mikroskopsko preverjen, natančen profil rezila. Cenovno ugodno zaradi možnosti večkratnega naknadnega ostrenja na cepilni ploskvi.

Velikosti z dodatno oznako **L = podaljšano držalo**.

Rezalni material:

HSS/Co10 – za materiale, ki jih je težko obdelovati.

Napotek:

Za primerno držalo za notranje struženje glejte art. 240070 in art. 240072.

Rezalni material: HSS Co 10

Globina vrtanja: 80 mm

za izvrtine od Ø: 9 mm

Celotna dolžina: 125 mm

Ø držala: 8 mm

Tehnični opis

| | |
|------------------|-----------------------------|
| za izvrtine od Ø | 9 mm |
| Globina vrtanja | 80 mm |
| Celotna dolžina | 125 mm |
| Tip | B04L |
| Ø držala | 8 mm |
| Rezalni material | HSS Co 10 |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |

