

bimos

Sedlasti stol, Barva sedeža: BLACK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	965414 BLACK
GTIN	4016849993614
Razred artikla	96B

Opis

Izvedba:

Vsestranski sedlasti stol s kolesi. Prevlaka iz sintetičnega usnja je pralna in odporna na razkužila. Intuitivna 3D dinamika sedeža spodbuja ergonomsko držo sedenja, ki podpira naravno S-obliko hrbtenice. 3-conska blažilna pena za optimalno porazdelitev tlaka in udobje sedenja. Brezšivno oblazinjenje brez gub. Višina sedeža 540–800 mm. Plastično podnožje Ø 540 mm. Izjemno velikia, gladko tekoča univerzalna kolesa Ø 65 mm.

Standard:

DIN 68877

Napotek:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Ø talnega križa	540 mm
Material talnega križa	Umetna masa
Masa	8,5 kg
Barva materiala sedeža	črna

Podatkovni list

Material sedežne površine	umetno usnje
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	540 - 800 mm
Vrsta izdelka	Sedlasti stol