

bimos

## Sedlasti stol ESD, Barva sedeža: ESD



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	972720 ESD
GTIN	4016849994727
Razred artikla	96B

### Opis

#### Izvedba:

Vsestranski sedlasti stol ESD s kolesi. ESD-prevleka iz sintetičnega usnja je pralna in odporna na razkužila. Intuitivna 3D dinamika sedeža spodbuja ergonomsko držo sedenja, ki podpira naravno S-obliko hrbtenice. 3-conska blažilna pena za optimalno porazdelitev tlaka in udobje sedenja. Brezšivno oblazinjenje brez gub. Višina sedeža 540–800 mm. Aluminijsko podnožje Ø 540 mm. Izjemno velika, gladko tekoča kolesa ESD Ø 65 mm.

#### Standard:

**DIN 61340-5-1**

### Tehnični opis

Barva materiala sedeža	črna
Masa	8,5 kg
Material sedežne površine	umetno usnje
Ø talnega križa	540 mm
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakiran

## Podatkovni list

Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Nosilnost stola	120 kg
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Območje nastavljanja višine	540 - 800 mm
Vrsta izdelka	Sedlasti stol ESD