

**Nož za grobo struženje KOMET® oblika g, Tip: B01****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	240074 B01
GTIN	4047109016415
Razred artikla	24H

Opis**Izvedba:**

Mikroskopsko preverjen, natančen profil rezila. Cenovno ugodno zaradi možnosti večkratnega naknadnega ostrenja na cepilni ploskvi.

Velikosti z dodatno oznako **L = podaljšano držalo**.

Rezalni material:

HSS/Co10 – za materiale, ki jih je težko obdelovati.

Napotek:

Za primerno držalo za notranje struženje glejte art. 240070 in art. 240072.

Rezalni material: HSS Co 10

Globina vrtanja: 20 mm

za izvrtine od Ø: 3 mm

Celotna dolžina: 60 mm

Ø držala: 8 mm

Tehnični opis

Globina vrtanja	20 mm
za izvrtine od Ø	3 mm
Celotna dolžina	60 mm
Tip	B01
Ø držala	8 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

